



Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic Easy 1, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	082003 1
GTIN	4250004100626
Artikelklasse	04S

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Krachtig en gericht op de basis - dat zijn de ultrasone reinigingsapparaten van de Elmasonic Easy-serie.

- **2 ultrasoonmodi.**
- **De temperatuur kan worden ingesteld in stappen van 5 °C.**
- **Elektronische keuzeschakelaar en led-weergave van alle bedrijfstoestanden.**
- **Akoestische en visuele feedback over de bedrijfstoestand.**
- **Kuip van getrokken edelstaal.**

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Zonder inzetkorf.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. U vindt de passende inzetkorf onder nr. 082102 1 (Elmasonic Easy 1L), ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen onder nr. 088015 – 088019.

Technische beschrijving

Apparaatlengte	235 mm
Apparaathoogte	200 mm
Reinigingsbak hoogte	55 mm
Volume	0,9 l
Gewicht	2 kg
aanbevolen werkvolume	0,7 l
Energievoorziening	Netvoeding
Breedte inzetkorf	70 mm
Verwarmingsvermogen	60 W
Fabrikantnummer	Elmasonic Easy 1L
Inhoud reinigingsbak	1 l
Lengte inzetkorf	155 mm
Reinigingsbak lengte	185 mm
Apparaatbreedte	135 mm
Reinigingsbak breedte	80 mm
IP-klasse	IP 20
Nominale spanning	220 - 240 V
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat

Accessoires

InzetkorfEasy 1	082102 1
-----------------	----------