

Mitutoyo**Digitale 2D-hoogtemeter Linear Height, Type: 600F****Bestelgegevens**

Bestelnummer	445395 600F
GTIN	4550501366366
Artikelklasse	44B

Omschrijving**Uitvoering:**

- De perfecte combinatie van multifunctionaliteit en de hoogste nauwkeurigheid in deze apparaatklasse.
- Intuïtieve bediening dankzij de duidelijke menubediening, inclusief 21 talen.
- 8,4 inch touchscreen met kleurendisplay en achtergrondverlichting.
- Pneumatisch aandrijfmechanisme.
- Automatische volgorde van geleerde deelprogramma's.
- Uitstekende visualisatie van GO/±NG-tolerantievergelijkingen.
- Autonome operatie van accu. Looptijd ca. 4 uur. Tweede accu kan achteraf worden gemonteerd.
- DIGIMATIC-ingang voor digitale meetklokken.
- DIGIMATIC-uitvoer voor u-golf of printer.
- Druk de meetresultaten af via de printer voor ontvangstbewijzen/Digimatic-printer nr. 498701 of breng ze over naar een pc via draadloze communicatie (USB-kabel/USB-stick).

Levering:

Inclusief kogeltaster Ø 5 mm met opname, kalibratieblok (ook voor conische tasters), netadapter, 1 x NiMH-accu en stofhoes.

Technische beschrijving

Totale hoogte	996 mm
Aantal inbegrepen accu's	1
Haaksheidsafwijking (frontaal)	5 μ m
Meetkracht	1 N
Verplaatsingsmethode van de meetslede	pneumatisch
Uitvoering	zonder klemgreep
Rechtheid	4 μ m
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Meetbereik	0 - 600 mm
Serie	LH-600
Accutype	Nikkel-metaalhydride
Gewicht	26,1 kg
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm)	$\pm(1,1+0,6L/600)$ μ m
Maximaal toepassingsgebied	0 - 972 mm
Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak	0,4 μ m
Norm	Fabrieksnorm
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Displaydiagonaal	21,3 cm
Display met achtergrondverlichting	ja
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Hoogtemeter

Dienstverlening

Kalibratie Digitale hoogtemeter Maximaal meetbereik
1000 mm

024000 1000

DAkS-kalibratieDigitale hoogtemeter Maximaal
meetbereik 1000 mm

024010 1000

Accessoires

Miniprocessor/printer DP-1 VA Type DP1VA

498701 DP1VA