

**Garant****SOMT 120508 PDER, HB7520, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214885 UNI
GTIN	4045197550675
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Uitvoering:**

versterkte plaatdikte voor zeer hoge verspaningseisen. Bescherming tegen slijtage door uiterst moderne coating.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

Hoekradius: 0,8 mm

**Technische beschrijving**

Type	UNI
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT 120508 PDER
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	260 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	240 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	190 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	120 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	110 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		