



Momentsleutel-assortiment "Safe-Torque A 1 Set" met 1/4 inch aandrijfvierkant en schaal, maximaal draaimoment: 12Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	657772 12
GTIN	4013288223005
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Het bijzondere, doorglijdende ontkoppelmechanisme voorkomt op betrouwbare wijze onbedoeld te vast aanhalen. Eenvoudige afstelling en bevestiging van de gewenste koppelwaarde met hoorbare en tastbare inschakeling wanneer de schaalwaarden zijn bereikt. Dankzij de fijne vertanding met 72 tanden is een lage terugloophoek van 5° mogelijk.

Met 1/4 inch aandrijfvierkant.

10-delig assortiment incl. momentsleutel Safe-Torque A 1.

Voordeel:

De Torque Lock-functie: de draaimomentfunctie kan worden uitgeschakeld. Daarom kan het gereedschap ook worden gebruikt als een standaard ratel met hoge koppels en voor gedefinieerde draaihoektoepassingen.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel duidelijk voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het speciale ontkoppelmechanisme zorgt ervoor dat ingestelde draaimomentwaarden **niet worden overschreden**.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

L_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

L_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Inhoud:

Doppen 6-kant, 1/4 inch: resp. 1 st. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Bits 5/16" voor Torx®: 1 St. lengte 75 mm

Momentsleutel Safe-Torque A 1: 1 St. nr. 657770 gr. 12

Opgeborgen in: Textielbox

Technische beschrijving

Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Meettechniek	Mechanisch
Testrapport	Testrapport van de producent
Draaimomentbereik	2 - 12 Nm
Feedback	ontkoppelend
Serie	Safe-Torque
Totale lengte L	244 mm
Aflezingsomschakelaar	lbfft
Aflezingsomschakelaar	Nm
Kalibratie	O3
Gegevens rapporteerbaar	nee
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
maximaal draaimoment	12 cNm
Fabrikantnummer	Safe-Torque A 1 set 1
Weergave	analoog
Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,1 Nm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±10 %
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Draaimomentbereik	2 - 9 lbfft
Aandrijfvierkant	1/4 inch

Norm	DIN EN ISO 6789
Meetmethode	Draaimoment
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	5,5-13 mm
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Vast ingesteld draaimoment	nee
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken Maximaal draaimoment 400/2 Nm	020030 400/2
--	--------------

Accessoires

Momentsleutel "Safe-Torque A 1" met 1/4 inch aandrijfvierkant en schaal maximaal draaimoment 12 Nm	657770 12
---	-----------