

**Dwarsgreep, 1/4 inch met geïntegreerde ratel, Type: 1/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	633028 1/4
GTIN	4013288222817
Artikelklasse	63F

Omschrijving**Uitvoering:**

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.

Ergonomische, aangename 2-componentengreep met uitsparingen voor de vingers, voor grote krachtoverbrenging en werken zonder vermoeidheidsverschijnselen. Voor linksom en rechtsom draaien (met omschakel-pal). De geïntegreerde ratel met fijne vertanding (80 tanden / terughaalhoek 4,5°) vereenvoudigt en versnelt het schroeven, ook dankzij de vrijloophuls, zonder het vermoeiende opnieuw aanzetten.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	411 A RA
Materiaal handgreep	2-componenten
Aandrijfvierkant	1/4 inch
totale lengte	110 mm

Aantal tanden	80
Ratel, omschakelbaar	ja
met uitwerper	ja
met QuickRelease	nee
Producttype	Dopsleutel