



Momentsleutel-assortiment "Safe-Torque A 2 Set" Met 1/4-inch-bitopnemer en -schaal, maximaal draaimoment: 12Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	657776 12
GTIN	4013288223043
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Het bijzondere, doorglijdende ontkoppelmechanisme voorkomt op betrouwbare wijze onbedoeld te vast aanhalen. Eenvoudige afstelling en bevestiging van de gewenste koppelwaarde met hoorbare en tastbare inschakeling wanneer de schaalwaarden zijn bereikt. Dankzij de fijne vertanding met 72 tanden is een lage terugloophoek van 5° mogelijk. Met 1/4 inch-bitopname.

23-delig assortiment incl. momentsleutel Safe-Torque A 2.

Voordeel:

De Torque Lock-functie: de draaimomentfunctie kan worden uitgeschakeld. Daarom kan het gereedschap ook worden gebruikt als een standaard ratel met hoge koppels en voor gedefinieerde draaihoektoepassingen.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ont koppelt de sleutel duidelijk voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het speciale ont koppelmechanisme zorgt ervoor dat ingestelde draaimomentwaarden **niet worden overschreden**.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

L_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

L_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Inhoud:

Doppen 6-kant, 1/4 inch: resp. 1 st. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

1/4 inch bits voor Phillips, schacht E 6,3: 1 st. PH 2 (lengte 50 mm)

1/4 inch bits voor binnenzeskant, schacht E 6,3: resp. 1 st. 2,5; 3; 4; 5; 6 (lengte 50 mm)

1/4 inch bits voor Torx®, schacht E 6,3: resp. 1 st. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 (lengte 50 mm)

Adapter met 1/4 inch C 6,3 6-kant schacht: 1 St. lengte 25 mm

Momentsleutel Safe-Torque A 2: 1 St. nr. 657774 gr. 12

Opgeborgen in: Textielbox

Technische beschrijving

Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Serie	Safe-Torque
Totale lengte L	244 mm
Aflezings omschakelbaar	lbfft
Aflezings omschakelbaar	Nm
Draaimomentbereik	2 - 9 lbfft
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Kalibratie	O3
Testrapport	Testrapport van de producent
Meetmethode	Draaimoment
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
maximaal draaimoment	12 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±10 %
Gegevens rapporteerbaar	nee
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Feedback	ontkoppeland

Draaimomentbereik	2 - 12 Nm
Fabrikantnummer	Safe-Torque A 2 set 1
Norm	DIN EN ISO 6789
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Weergave	analoog
Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,1 Nm
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	5,5-13 mm
Bithouder	D 6,3
Bithouder	F 6,3
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken Maximaal draaimoment 400/2 Nm	020030 400/2
--	--------------

Accessoires

Momentsleutel "Safe-Torque A 2" Met 1/4-inch-bitopnemer en -schaal maximaal draaimoment 12 Nm	657774 12
---	-----------