

## Slagschroevendraaierset KK900, Aantal delen: 19



### Bestelgegevens

Bestelnummer	673010 19
GTIN	4013288222176
Artikelklasse	63H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor het losdraaien van vastzittende schroefverbindingen. De hamerslagimpuls wordt omgezet in een roterende beweging met een losdraaimoment van ca. 25 Nm. De doorgaande steel zorgt voor een verliesvrije krachtoverbrenging.

Voor gebruik met speciaal geharde en extra taaie bits met een 1/4-inch buitenzeskantaandrijving.

#### Voordeel:

Slagschroefmachine-/ en schroefdraaifuncties kunnen naar wens worden omgeschakeld.

#### Levering:

Slagschroevendraaier-bit voor Phillips, 70 mm: Resp. 1 st. PH1; PH2; PH3

Slagschroevendraaier-bit voor Pozidriv, 70 mm: Resp. 1 st. PZ1; PZ2; PZ3

Slagschroevendraaier-bit voor zeskant, 70 mm: Resp. 1 st. 3; 4; 5; 6 mm

Slagschroevendraaier-bit voor Torx, 70 mm: Resp. 1 st. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Slagschroevendraaier-bit voor sleuf, 70 mm: Resp. 1 st. 4; 5,5; 6,5 mm

Slagschroevendraaier-greep: 1 St.

### Technische beschrijving

Fabrikantnummer	KK 900 set 1
Aantal schroevendraaiers	18

Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Aantal delen	19
Producttype	Dopsleutel