



Momentsleutel "Safe-Torque A 2" Met 1/4-inch-bitopnemer en -schaal, maximaal draaimoment: 12Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	657774 12
GTIN	4013288223036
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Het bijzondere, doorglijdende ontkoppelmechanisme voorkomt op betrouwbare wijze onbedoeld te vast aanhalen. Eenvoudige afstelling en bevestiging van de gewenste koppelwaarde met hoorbare en tastbare inschakeling wanneer de schaalwaarden zijn bereikt. Dankzij de fijne vertanding met 72 tanden is een lage terugloophoek van 5° mogelijk. Met 1/4 inch-bitopname.

Voordeel:

De Torque Lock-functie: de draaimomentfunctie kan worden uitgeschakeld. Daarom kan het gereedschap ook worden gebruikt als een standaard ratel met hoge koppels en voor gedefinieerde draaihoektoepassingen.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel duidelijk voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het speciale ontkoppelmechanisme zorgt ervoor dat ingestelde draaimomentwaarden **niet worden overschreden**.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

- L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
- l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
- L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
- l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap
- L = totale lengte van het gereedschap
- T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
- T_2 = voorgeschreven draaimoment

Technische beschrijving

Norm	DIN EN ISO 6789
Gewicht	552 g
maximaal draaimoment	12 Nm
Feedback	ontkoppelend
Meettechniek	Mechanisch
Draaimomentbereik	2 - 9 lbfft
Totale lengte L	244 mm
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Fabrikantnummer	Safe-Torque A 2
Kophoogte h	23,7 mm
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	lbfft
Meetmethode	Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Draaimomentbereik	2 - 12 Nm
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Serie	Safe-Torque
Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,1 Nm
Kalibratie	O3
Kopbreedte b	31,6 mm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±10 %
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Testrapport	Testrapport van de producent
Weergave	analoog
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal

Bithouder	D 6,3
Bithouder	F 6,3
Knikfunctie	nee
Slipperfunctie	ja
QuickRelease/ snelwisselfunctie	nee
Sleepwijzer	nee
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken Maximaal draaimoment 400/2 Nm	020030 400/2
--	--------------