



Momentsleutel "Safe-Torque A 1" met 1/4 inch aandrijfvierkant en schaal, maximaal draaimoment: 12Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	657770 12
GTIN	4013288223012
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Het bijzondere, doorglijdende ontkoppelmechanisme voorkomt op betrouwbare wijze onbedoeld te vast aanhalen. Eenvoudige afstelling en bevestiging van de gewenste koppelwaarde met hoorbare en tastbare inschakeling wanneer de schaalwaarden zijn bereikt. Dankzij de fijne vertanding met 72 tanden is een lage terugloophoek van 5° mogelijk. Met 1/4 inch aandrijfvierkant.

Voordeel:

De Torque Lock-functie: de draaimomentfunctie kan worden uitgeschakeld. Daarom kan het gereedschap ook worden gebruikt als een standaard ratel met hoge koppels en voor gedefinieerde draaihoektoepassingen.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel duidelijk voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het speciale ontkoppelmechanisme zorgt ervoor dat ingestelde draaimomentwaarden **niet worden overschreden**.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

- L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
- l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
- L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
- l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap
- L = totale lengte van het gereedschap
- T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
- T_2 = voorgeschreven draaimoment

Technische beschrijving

Meetnauwkeurigheid draaimoment	±10 %
Feedback	ontkoppelend
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Fabrikantnummer	Safe-Torque A 1
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
maximaal draaimoment	12 Nm
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Kalibratie	O3
Aflez ing omschakelbaar	Nm
Aflez ing omschakelbaar	lbfft
Draaimomentbereik	2 - 12 Nm
Totale lengte L	244 mm
Weergave	analoog
Meetmethode	Draaimoment
Testrapport	Testrapport van de producent
Aansluitingsvorm	Aandrijf vierkant (ratel)
Draaimomentbereik	2 - 9 lbfft
Kopbreedte b	31,6 mm
Kophoogte h	23,7 mm
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Serie	Safe-Torque
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Gewicht	553 g
Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,1 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Slipperfunctie	ja
QuickRelease/ snelwisselfunctie	nee
Sleepwijzer	nee
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken Maximaal draaimoment 400/2 Nm	020030 400/2
--	--------------