



## Bit-assortiment KK400 RA met bedieningsgereedschap 17-delig, Aantal delen: 17



### Bestelgegevens

Bestelnummer	676212 17
GTIN	4013288222879
Artikelklasse	63H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Ergonomische, aangename 2-componentengreep met uitsparingen voor de vingers, voor een zeer grote krachtoverbrenging en werken zonder vermoeidheidsverschijnselen. Voor linksom en rechtsom draaien (met omschakelpal). De geïntegreerde ratel met fijne vertanding (80 tanden / terughaalhoek 4,5°) vereenvoudigt en versnelt het schroeven zonder het vermoeiende opnieuw aanzetten. Met Rapidaptor-bithouder.

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap **voor machinaal en handgebruik**.

**Kraftform**-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

#### Inhoud:

Bits, lengte 89 mm, E 6,3 voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 674200 gr. 2/89; 3/89

Bits, lengte 89 mm, E 6,3 voor Pozidriv: Resp. 1 st. 674220 gr. 2/89; 3/89

Bits, lengte 89 mm E 6,3 voor binnen-zeskant: Resp. 1 st. nr. 674247 gr. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Bits, lengte 89 mm, E 6,3 voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. nr. 674250 gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, lengte 89 mm, E 6,3 voor sleuf: Resp. 1 st. nr. 674260 gr. 5,5/89

Schroevendraaierhandvat: 1 St. nr. 676657 gr. 6,3

### Technische beschrijving

Fabrikantnummer	KK 400 RA set 1
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bit-zeskantschacht	E 6,3
Bedieningsgereedschap	Schroevendraaierhouder
Bedieningsgereedschap	Ratel 1/4 inch
Bedieningsgereedschap	Ratel 1/4 inch
Producttype	Bit-gereedschap

## Accessoires

Bit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/89 mm	674200 2/89
Bit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 3/89 mm	674200 3/89
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/89 mm	674220 2/89
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 3/89 mm	674220 3/89
Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant / visas ilgis 3/89 mm	674247 3/89
Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant / visas ilgis 4/89 mm	674247 4/89
Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant / visas ilgis 5/89 mm	674247 5/89
Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant / visas ilgis 6/89 mm	674247 6/89
	674250 TX10

Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX10 mm

Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX15 mm

674250 TX15

Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX20 mm

674250 TX20

Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX25 mm

674250 TX25

Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX30 mm

674250 TX30

Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX40 mm

674250 TX40

Bit voor sleuf, 1/4 inch E 6,3 Bladbreedte / totale lengte 5,5/89 mm

674260 5,5/89

Dwarsgreep-handhouder voor 1/4 inch bitsmet geïntegreerde ratel en snelwisselhouder Zeskantopname 6,3 mm

676657 6,3