



## Bicycle set 3 41-delig, Aantal gereedschappen: 41



### Bestelgegevens

Bestelnummer	680701 41
GTIN	4013288211248
Artikelklasse	63H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Fietsgereedschaps-set met ratel, bit, doppen en een bit-handhouder en dat bij zeer kleine afmetingen. Perfect als universele begeleider met een verscheidenheid aan schroeftoepassingen. Hoogwaardige bit-handhouder met Kraftform Plus greep voor prettig ergonomisch werken, waarbij blaren en eeltplekken worden voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Bitratel voor snel werken, wanneer het schroeven met een machine of traditioneel handgereedschap door ruimtelijke redenen niet mogelijk is. Snel omschakelen van linksom naar rechtsom draaien en vice versa via de omschakelhendel. Snel draaien (met de duim) over de karteling op de ratelkop. Eenvoudig te bedienen, ook met één hand. Ergonomische ratelkop/-hendel: Kraftform-geometrie met perfect gevormde contactvlakken voor de vingers. Dankzij de directe bitopname in de ratelkop, de kleinste gereedschapsopbouw voor lage werkhoogten. Kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werk. Robuuste, matrijsgesmede, volledig stalen uitvoering. Draaimomenten van meer dan 65 Nm. De bithouder Rapidaptor met sneldraaihuls: als verlengstuk te gebruiken, voor razendsnelle bitwissel zonder hulpgereedschap, zelfs kleinste bitmaten met slechts een hand. Taaiharde bits, voor universeel gebruik. Hand- en machinedoppen voor vrijwel alle toepassingen. Met Take it easy

Tool Finder met kleurcodering overeenkomstig de maten – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vette handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskantschroeven en moeren. Uit matverchroomd chroom-vanadium. Met de met glasvezel versterkte kunststof bandenlichters kunnen de banden veilig van de velg worden afgetild, zonder de velg te beschadigen.

#### **Omschrijving:**

- **Compacte 41-delige schroefgereedschapsset voor fietstoepassingen, ook voor mobiel gebruik.**
- **Praktisch assortiment voor het onafhankelijk uitvoeren van montage- en reparatiewerkzaamheden.**
- **Gereedschap voor de meest gangbare schroefprofielen op wegfietsen, mountainbikes en e-bikes.**
- **Met Tool Finder Take it Easy: kleurcodering overeenkomstig de maten.**
- **Robuuste, oppervlaktesparende, compacte tas van textiel met een laag gewicht.**
- **Inclusief twee bandenlichters met extra functies.**

#### **Voordeel:**

- **Bicycle set 3 is het praktische assortiment voor het onafhankelijk uitvoeren van montage- en reparatiewerkzaamheden aan wegfietsen, mountainbikes en e-bikes. Bijzonder nuttig: er is ook een lege BitCheck inbegrepen die individueel voor onderweg met gereedschap kan worden uitgerust. Minder gewicht tijdens het fietsen.**
- **Met de Zyklop Mini bitratel kunnen hoge werksnelheden worden bereikt. Het kartelwiel draagt hieraan bij, waardoor het schroefproces aanzienlijk kan worden versneld, omdat de bitratel pas bij het uiteindelijk aandraaien van de schroef via de greep moet worden bediend.**
- **Eenvoudig tussen links- en rechtsom schakelen met een hendel op de ratelkop.**
- **TZ-bits zijn taaiharde bits met een torsiezone. Torsiebits worden gebruikt om draaimomentpieken in de torsiezone op te vangen. Dit voorkomt voortijdige slijtage en verlengt de levensduur van de bit.**
- **De Zyklop-doppen zijn geschikt voor handmatige bediening en machinebediening (non impact). Voor veel grip bij de handbediening zijn ze uitgerust met een kogelvanggroef en karteling aan het achterste einde. Ze zijn gemaakt van chroomvanadium, mat verchroomd. Take it Easy Tool Finder: met kleurcodering overeenkomstig de maten en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop.**
- **Met de met glasvezel versterkte kunststof bandenlichters kunnen de banden veilig van de velg worden afgetild, zonder de velg te beschadigen. Met de ene bandenlichter van de velg aftillen, in een spaak haken en met de tweede bandenlichter de band eraf trekken. De twee bandenlichters kunnen in elkaar worden vastgeklikt en gaan hierdoor niet afzonderlijk verloren.**
- **De 1/4-inch zeskantopname in de bandenlichter 9502 maakt de opname van een 1/4-inch bit mogelijk. Hierdoor kunnen lichte schroefverbindingen worden gemaakt.**

#### **Levering:**

1x bitratel 1/4 inch bitopname, 87 mm.

1x bithandhouder 1/4 inch bitopname, 50 mm.

1× verbindingsdeel 1/4 inch bitschacht op 1/4 inch 4-kant-opname.  
 1× Rapitator snelwisselbithouder.  
 resp. 1 dop 1/4 inch voor buitenzeskant SW 5,5; 6; 7; 8; 10; 13; 15 mm.  
 resp. 1 bit 1/4 inch, voor Phillips PH1; PH2; PH3.  
 resp. 1 bit 1/4 inch, voor binnen-Torx® TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40.  
 resp. 1 bit 1/4 inch, voor sleuf SL2; SL2,5; SL3; SL4; SL5; SL6; SL8.  
 resp. 1 bit 1/4 inch, voor binnenzeskant, met kogelkop 2,5; 3; 4; 5; 6 mm  
 1× bandenlichter met 1/4 inch bitopname, 105 mm.  
 1× bandenlichter met ventieluitdraaier, 105 mm.  
 1x tas van textiel  
 1× klittenbandstrip

## Technische beschrijving

Fabrikantnummer	Bicycle set 3
Aantal delen	41
Verpakking	Tas van textiel
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	4-kant dopsleutel
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Gereedschapsassortiment

## Accessoires

Ratel voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3 Type 1/4	676645 1/4
--	------------