

**Bicycle set 15 5-delig, Aantal gereedschappen: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	680703 5
GTIN	4013288222190
Artikelklasse	63H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Het ultracompacte en lichte fietsgereedschap met twee 4-voudige bits en drie bandenlichters. Vier verschillende schroefprofielen worden met slechts één bit bediend. Aanzienlijke gewichtsbesparing van meer dan 50%. Door de enorme ruimtebesparing is de Bicycle set 15 zeer geschikt voor mobiel gebruik. De functionaliteit van de grote profielen wordt mogelijk gemaakt door de inverende kleine koppelingen. De bit heeft een 1/4 inch zeskantaandrijving (Wera aansluitingsreeks 1) en is hierdoor ook worden gebruikt met bijv. bitratels en bithandhouders met Rapidaptor. De bandenlichter 9504 heeft een 1/4 inch opname voor het gebruik van een 1/4 inch bit. Als beide bandenlichters 9504 boven elkaar zijn gestoken, kan een 4-in-1 bit worden gebruikt om schroefgereedschap te krijgen. De bandenlichter 9505 is tegelijkertijd een ventieluitdraaier en ontluchter. Bandenlichters en 4-in-1-bits kunnen aan elkaar worden gekoppeld. Alles is dus compact bijeen zodat het niet verloren kan gaan.

Afmeting: 140×70×25 mm

**Omschrijving:**

- **Innovatieve, extreem compacte 4-voudige bit - slechts één bit voor vier verschillende schroefmaten.**
- **Zeer ruimtebesparend en dus ideaal voor mobiel gebruik.**
- **Compacte, veilige en zeer eenvoudige houder in de Wera-bandenlichters.**
- **De zeskantopname van de bandenlichter maakt een draaimoment van maximaal 10 Nm mogelijk.**

- **Aanzienlijke gewichtsbesparing en een betere overzichtelijkheid van het gereedschap bij gebruik tijdens een fietstocht.**

#### Voordeel:

- **Innovatieve, extreem compacte 4-voudige bit - slechts één bit voor vier verschillende schroefmaten.**
- **Met de met glasvezel versterkte kunststof bandenlichters kunnen de banden veilig van de velg worden afgetild, zonder de velg te beschadigen. Met de ene bandenlichter van de velg aftillen, in een spaak haken en met de tweede bandenlichter de band eraf trekken. De twee bandenlichters kunnen in elkaar worden vastgeklikt en gaan hierdoor niet afzonderlijk verloren.**
- **De 1/4-inch zeskantopname in de bandenlichter 9504 maakt de opname van een 1/4-inch bit mogelijk. Hierdoor kunnen lichte schroefverbindingen worden gemaakt.**
- **De bandenlichter 9505 kan worden gebruikt als ventieluitdraaier voor Franse ventielen (Sclaverand) en als ontluchter voor autoventielen.**
- **Met de 4-in-1 bits 9506 en 9507 kunnen elk vier schroefmaten worden bediend. Met de 4-in-1 bit 9506 vier maten binnenzeskantbouten (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), met de 4-in-1 bit 9507 drie maten binnenzeskantbouten (2,5; 5,0; 6,0) en één maat Torx®-schroeven (TX 25). Om steeds het grotere profiel te kunnen gebruiken, moet bij het schroeven steeds tegen de veerkracht gedrukt worden, zodat het kleinere profiel wordt verzonken en het grotere profiel kan worden gebruikt.**
- **Als de bandenlichters 9504 boven elkaar zijn gestoken, kunnen de 4-in-1 bits in de 1/4 inch opname worden gestoken, om schroefgereedschap te krijgen.**
- **In de bandenlichter 9504 wordt de 4-in-1 bit vastgeklikt. De bandenlichter 9505 kan opgestoken worden, zodat de bandenlichter en bit een compact pakket vormen.**

#### Levering:

2x bandenlichter met bitopname, 105 mm.

1x bandenlichter met ventieluitdraaier, 105 mm.

1x 4-in-1 bit voor binnenzeskant 3; 4; 5; 6 mm.

1x 4-in1 bit voor binnen-Torx® TX25 en binnenzeskant 2,5; 5; 6 mm.

## Technische beschrijving

Fabrikantnummer	Bicycle set 15
Aantal delen	5
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Producttype	Gereedschapsassortiment

