


**Fiberschijf Actirox AF 890 (CER), Ø 180 mm, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566444 80
GTIN	4018875586013
Artikelklasse	56V

Omschrijving**Uitvoering:**

Trekvaste, maar zeer buigzame **ge vulkaniseerde fiber**. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
Topschijf VSM Actirox AF 890 fiberschijven **met zeer hoog en uiterst agressief slijpvermogen**.
Koel slijpend en uitstekende standtijd.
Korrel: **100% geometrisch gevormde keramische VSM korrel** met sterk slijpende coating (TOP SIZE).

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 6670. Voor het **slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken** met grote **flexibiliteit**.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	80
Schijf-Ø	180 mm
Serie	Actirox
Slijpmiddel	mengkorrel keramisch/ZA met sterk slijpende coating (TOP SIZE)

Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Schuurmiddeldrager	Gevulkaniseerde vezel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 180 mm
Boring-Ø	22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Aluminium
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Fiberschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		