

metabo**Accuboormer met LiHD-accuKHLTXBL28Q****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|-------------------|
| Bestelnummer | 075560 KHLTXBL28Q |
| GTIN | 4061792218628 |
| Artikelklasse | 03D |

Omschrijving**Uitvoering:****Krachtpatersers voor hamerboren.**

De boormer heeft een krachtig slagwerk met een nauwkeurig pneumatisch slagmechanisme dat bij een minimale aandrukkracht stoten met maximale klopenergie genereert. **Metabo Quick:** snel en zonder gereedschap van boorhouder wisselen.

Combiamer met 3 functies: **hamerboren, boren en beitelen.**

- **Metabo VibraTech (MVT): op een gezonde wijze werken zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen, ook bij continu gebruik.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) full-wave elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die constant blijven onder belasting.**
- **Veiligheidskoppeling: mechanische ontkoppeling van de aandrijving wanneer de boor is geblokkeerd voor veilig werken.**
- **Extreem lichte en handige accuhamer met geïntegreerde afzuigaansluiting.**
- **Maximale boorprestaties, efficiëntie en levensduur dankzij Brushless-technologie en een krachtig slagwerk.**
- **Stofvrij boren met compacte stofafzuiging ISA 28 (accessoires).**
- **Optionele vermindering van toerental en klopenergie voor het werken in zachtere materialen.**
- **Elektronische zachte start voor nauwkeurig boren.**
- **Led-werklamp voor optimaal zicht op het boorgebied.**

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief 2× accu, lader en MetaBOX.

Inclusief extra handvat en boordiepteanslag. Inclusief hamerhouder en snelspanboorhouder.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

| | |
|--|----------------------------|
| Aantal inbegrepen accu's | 2 |
| Gereedschapsopname vorm | SDS Plus |
| Maximale spiraalboor-Ø in beton | 28 mm |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Gewicht zonder accu | 3,4 kg |
| Fabrikantnummer | KH 18 LTX BL 28 Q |
| Accucapaciteit | 5,5 Ah |
| Slagenergie | 3 J |
| Accutype | Lithium-ion |
| Accuspanning | 18 V |
| Verpakking | Metabox |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Type CAS 18 V |
| Maximaal aantal slagen | 4470 min ⁻¹ |
| Maximale spiraalboor-Ø in staal | 13 mm |
| Maximale spiraalboor-Ø in hout | 30 mm |
| Onbelast toerental | 0 - 1000 min ⁻¹ |
| Producttype | Boorhamer |