

metabo**Accuboorhamer zonder accu, Type: KHLTXBL28Q****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075561 KHLTXBL28Q
GTIN	4061792218604
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****Krachtpatzers voor hamerboren.**

De boorhamer heeft een krachtig slagwerk met een nauwkeurig pneumatisch slagmechanisme dat bij een minimale aandrukkracht stoten met maximale klopende energie genereert. **Metabo Quick:** snel en zonder gereedschap van boorhouder wisselen.

Combiamer met 3 functies: **hamerboren, boren en beitelen.**

- **Metabo VibraTech (MVT): op een gezonde wijze werken zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen, ook bij continu gebruik.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) full-wave elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die constant blijven onder belasting.**
- **Veiligheidskoppeling: mechanische ont koppeling van de aandrijving wanneer de boor is geblokkeerd voor veilig werken.**
- **Extreem lichte en handige accuhamer met geïntegreerde afzuigaansluiting.**
- **Maximale boorprestaties, efficiëntie en levensduur dankzij Brushless-technologie en een krachtig slagwerk.**
- **Stofvrij boren met compacte stofafzuiging ISA 28 (accessoires).**
- **Metabo VibraTech (MVT): op een gezonde wijze werken zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen, ook bij continu gebruik.**
- **Optionele vermindering van toerental en klopende energie voor het werken in zachtere materialen.**
- **Elektronische zachte start voor nauwkeurig boren.**
- **Led-werklamp voor optimaal zicht op het boorgebied.**

Voordeel:**100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.**

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:**Zonder** accu en lader.

Inclusief extra handvat en boordiepte aanslag. Inclusief hamerhouder en snelspanboorhouder.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Aantal inbegrepen accu's	0
Maximaal aantal slagen	4470 min ⁻¹
Fabrikantnummer	KH 18 LTX BL 28 Q
Maximale spiraalboor-Ø in hout	30 mm
Accuspanning	18 V
Gereedschapsopname vorm	SDS Plus
Gewicht zonder accu	3,4 kg
Maximale spiraalboor-Ø in beton	28 mm
Accutype	Lithium-ion
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Slagenergie	3 J
Onbelast toerental	0 - 1000 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Boorhamer