

**metabo****Accuboorhamer zonder accu, Type: KHLTXBL24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075561 KHLTXBL24
GTIN	4061792218291
Artikelklasse	03D

**Omschrijving****Uitvoering:****Krachtpatsers voor hamerboren.**

De boorhamer heeft een krachtig slagwerk met een nauwkeurig pneumatisch slagmechanisme dat bij een minimale aandrukkraft stoten met maximale klopende energie genereert. Combiamer met 3 functies: **hamerboren, boren en beitelen.**

- **Metabo VibraTech (MVT): op een gezonde wijze werken zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen, ook bij continu gebruik.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) full-wave elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die constant blijven onder belasting.**
- **Veiligheidskoppeling: mechanische ont koppeling van de aandrijving wanneer de boor is geblokkeerd voor veilig werken.**
- **Zeer lichte, compacte accuhamer met Brushless-motor voor het boren in elke werkpositie, zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen.**
- **Maximale boorprestaties, efficiëntie en levensduur dankzij Brushless-technologie en een krachtig slagwerk.**
- **Stofvrij boren met externe stofafzuiging ESA plus.**
- **Elektronische zachte start voor nauwkeurig boren.**
- **Led-werklamp voor optimaal zicht op het boorgebied.**

**Voordeel:****100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.**

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

**Levering:****Zonder** accu en lader.

Inclusief extra handvat en boordiepteanslag.

**Opmerking:**

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

---

**Technische beschrijving**

Fabrikantnummer	KH 18 LTX BL 24
Accuspanning	18 V
Slagenergie	2,2 J
Energievoorziening	Netvoeding
Maximaal aantal slagen	4750 min <sup>-1</sup>
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Gewicht zonder accu	2,7 kg
Gereedschapsopname vorm	SDS Plus
Onbelast toerental	0 - 1280 min <sup>-1</sup>
Maximale spiraalboor-Ø in beton	24 mm
Accutype	Lithium-ion
Maximale spiraalboor-Ø in hout	30 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Producttype	Boorhamer