

metabo**Accuboorhamer met Li-Ion accuBHLTX16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075559 BHLTX16
GTIN	4061792191655
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****Krachtpatzers voor hamerboren.**

De boorhamer heeft een krachtig slagwerk met een nauwkeurig pneumatisch slagmechanisme dat bij een minimale aandrukkraft stoten met maximale klopernergie genereert. Boorhamer met 2 functies: **hamerboren en boren**.

- **Metabo VibraTech (MVT): op een gezonde wijze werken zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen, ook bij continu gebruik.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) full-wave elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die constant blijven onder belasting.**
- **Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor wanneer het inzetgereedschap is geblokkeerd voor veilige werkzaamheden.**
- **Zeer lichte, compacte accuboorhamer met Brushless-motor voor het boren in elke werkpositie, zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen.**
- **Maximale boorprestaties, efficiëntie en levensduur dankzij Brushless-technologie en een krachtig slagwerk.**
- **Led-werklamp voor optimaal zicht op het boorgebied.**

Voordeel:**100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.**

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief 2× accu, lader en MetaBOX.

Inclusief extra handvat en boordiepteanslag.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

Verpakking	Metabox
Maximale spiraalboor-Ø in hout	20 mm
Onbelast toerental	0 - 730 min ⁻¹
Slagenergie	1,3 J
Accucapaciteit	2 Ah
Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht zonder accu	1,6 kg
Accutype	Lithium-ion
Gewicht inclusief accu	2 kg
Fabrikantnummer	BH 18 LTX BL 16
Accuspanning	18 V
Gereedschapsopname vorm	SDS Plus
Maximale spiraalboor-Ø in beton	16 mm
Maximaal aantal slagen	5250 min ⁻¹
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Producttype	Boorhamer