

**metabo****Accu-haakse slijper met accu, Type: WVBLT11125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077127 WVBLT11125
GTIN	4061792206618
Artikelklasse	03D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Toerentalregelbare, borstelloze haakse 18V-slijper met maximale efficiëntie.

- **Accupack kan in stappen van 90° worden gedraaid.**
- **Snel remsysteem en veiligheidskoppeling.**
- **M-QUICK-systeem voor snelle schijfwissel.**
- **Snel remsysteem voor maximale bescherming van de gebruiker: de schijf stopt binnen 1 seconde na het uitschakelen.**
- **Beschermkap die zonder gereedschap kan worden afgesteld; kan op een torsiebestendige manier worden gefixeerd.**
- **Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot een ongeëvenaard niveau – voor maximale bescherming van de gebruiker.**
- **Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging.**
- **Verwijderbaar stoffilter om de motor te beschermen tegen grove deeltjes.**

**Voordeel:**

**100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.**

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

**Levering:**

Inclusief accu, lader en metaBOX. Inclusief beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, extra handgreep, stoffilter en 2x LiHD-accu's.

**Opmerking:**

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

## Technische beschrijving

Zachte aanloop	ja
Dodemannschakeling	nee
Herstartblokkering	ja
Maximale vibratie volgens EN	8 m/s <sup>2</sup>
Gewicht zonder accu	1,8 kg
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Motortype	Borstelloos
Energievoorziening	Netvoeding
Maximaal toerental	2800 - 10000 min <sup>-1</sup>
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Gewicht	2,8 kg
Kickbackstop	ja
Verpakking	Metabox
Gewicht inclusief accu	2,8 kg
Fabrikantnummer	WVB 18 LT BL 11-125 Quick
Accucapaciteit	5,5 Ah
Accuspanning	18 V
Overbelastingsbeveiliging	ja
Maximale doorslijpdiepte	27 mm
Maximale schijf-Ø	125 mm
Producttype	Haakse slijper

## Accessoires

AccupackLi-Power Accucapaciteit 4 Ah

073870 4

Acculader Type ASC55	073890 ASC55
AccupackLi-Power Accucapaciteit 5,2 Ah	073870 5,2
AccupackLi-Power Accucapaciteit 2 Ah	073870 2