

**metabo****Accu-haakse slijper met accu, Type: WLT11-125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077127 WLT11-125
GTIN	4061792205376
Artikelklasse	03D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Borstelloze haakse 18V-slijper met het hoogste rendement, net zo sterk als een kabelapparaat van 1100 watt.

- **Accupack kan in stappen van 90° worden gedraaid.**
- **Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging.**
- **Servicevrije Brushless-motor met maximale efficiëntie en een zeer goede hanteerbaarheid.**
- **Beschermkap die zonder gereedschap kan worden afgesteld; kan op een torsiebestendige manier worden gefixeerd.**
- **Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot een ongeëvenaard niveau – voor maximale bescherming van de gebruiker.**

**Voordeel:**

**100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.**

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

**Levering:**

Inclusief accu, lader en metaBOX. Inclusief beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, extra handvat, pensleutel en 2x Li-Power-accu.

**Opmerking:**

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

## Technische beschrijving

Maximaal toerental	10000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	2,5 kg
Maximale schijf-Ø	125 mm
Aantal inbegrepen accu's	2
Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht inclusief accu	2,5 kg
Dodemansschakeling	nee
Gewicht zonder accu	1,8 kg
Accuspanning	18 V
Maximale doorslijpdiepte	27 mm
Overbelastingsbeveiliging	ja
Accutype	Lithium-ion
Herstartblokkering	ja
Kickbackstop	ja
Accucapaciteit	4 Ah
Motortype	Borstelloos
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Verpakking	Metabox
Zachte aanloop	ja
Fabrikantnummer	W 18 LT BL 11-125
Maximale vibratie volgens EN	8 m/s <sup>2</sup>
Producttype	Haakse slijper

## Accessoires

AccupackLi-Power Accucapaciteit 2 Ah	073870 2
AccupackLi-Power Accucapaciteit 5,2 Ah	073870 5,2

Acculader Type ASC55	073890 ASC55
AccupackLi-Power Accucapaciteit 4 Ah	073870 4