

metabo**Haakse slijper, Type: W850-125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077132 W850-125
GTIN	4007430338006
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****U definieert de limiet - niet uw machine.**

Met apparaten van 850 tot 1900 watt vindt u de juiste haakse slijper voor elke vereiste en toepassing. **Handige compacte haakse slijper** voor licht werk.

- **Krachtige motor met goede overbelastingscapaciteit.**
- **Herstartbeveiliging na een stroomonderbreking.**
- **Robuust, universeel en economisch: krachtige haakse slijper voor elke toepassing.**
- **Torsiebestendige beschermkap.**

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat en pensleutel.

Technische beschrijving

Wattage	850 W
Draadaansluiting	M14
Maximale schijf-Ø	125 mm
Gewicht	1,8 kg
Kabellengte	2,5 m
Bijzonderheid	Herstartbeveiliging
Herstartblokkering	ja

Fabrikantnummer	W 850-125
Energievoorziening	Netvoeding
Onbelast toerental	11500 min ⁻¹
Producttype	Haakse slijper