

metabo**Haakse slijper, Type: WEPBA24230****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077150 WEPBA24230
GTIN	4007430337641
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke 230 mm haakse slijper met Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor een lange levensduur:

- **Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert kick-back bij het blokkeren van de schijf - voor een goede bescherming van de gebruiker.**
- **Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging.**

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat, snelspanmoer.

Wattage: 2400 W

Onbelast toerental: 6600 min⁻¹

Draaimoment: 17 Nm

Draadaansluiting: M14

Maximale schijf-Ø: 230 mm

Gewicht: 6,2 kg

Technische beschrijving

Kabellengte	4 m
Kickbackstop	ja
Zachte aanloop	ja
Dodemansschakeling	ja
Gewicht	6,2 kg

Maximale schijf-Ø	230 mm
Netfrequentie	50 Hz
Wattage	2400 W
Herstartblokkering	ja
Draaimoment	17 Nm
Draadaansluiting	M14
Energievoorziening	Netvoeding
Onbelast toerental	6600 min ⁻¹
Nominale spanning	240 V
Producttype	Haakse slijper