

metabo**Haakse slijper Platte kop, Type: WEF15-125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077136 WEF15-125
GTIN	4007430275707
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****U definieert de limiet - niet uw machine.**

Met apparaten van 850 tot 1900 watt vindt u de juiste haakse slijper voor elke vereiste en toepassing. **Haakse slijper met platte kop** met hoge trekkracht voor snel werken in scherpe hoeken tot 43° en op moeilijk bereikbare plekken.

- **Ontworpen voor het verwijderen van lasselakken, roest of verf in krappe frameconstructies en het werken in dwangposities.**
- **Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert Kick-Back bij het blokkeren van de schijf.**
- **Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging.**
- **Het tandwielhuis kan in stappen van 90° gedraaid worden gemonteerd voor linkshandige bediening of voor doorslijpen.**
- **Constant toerental onder belasting.**
- **Langere levensduur, meer doortrekken: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, tot 20% meer overbelastingscapaciteit en 50% meer draaimoment.**
- **Metabo Quick voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap door snelspanmoer.**
- **Beschermkap die zonder gereedschap kan worden afgesteld; kan op een torsiebestendige manier worden gefixeerd.**
- **Extra handvat Metabo VibraTech (MVT) voor trillingsdemping ter bescherming van de gezondheid.**
- **Uitschakelkoolborstels ter bescherming van de motor.**

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, extra handvat en pensleutel en span-set.

Technische beschrijving

Kickbackstop	ja
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale schijf-Ø	125 mm
Zachte aanloop	ja
Draadaansluiting	M14
Kabellengte	4 m
Wattage	1550 W
Herstartblokkering	ja
Gewicht	2,7 kg
Fabrikantnummer	WEF 15-125 Quick
Bijzonderheid	Snelwisselsysteem
Onbelast toerental	11000 min ⁻¹
Producttype	Haakse slijper