

metabo**Accu-klopboorschroefmachine met Li-ion-accu, Type: SB18LBL****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070121 SB18LBL
GTIN	4007430337597
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****Accu-klopboorschroefmachine met borstelloze motor en drijfwerk met twee versnellingen.**

Kies uit een complete uitrusting met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de machine zonder verdere accessoires als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen.

Overigens krijgt u op alle Metabo-accupacks een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal laadcycli.

Extra details zoals de heldere led-werklamp en de praktische riemhaak bieden nog meer comfort tijdens het werken. Voor de zwaarste toepassingen raden we borstelloze types aan. Deze kunt u onmiddellijk herkennen aan de 'BL' in de aanduiding. Ze hebben bovendien een thermische overbelastingsbeveiliging die de motor tegen oververhitting beschermt.

- **Accu-klopboorschroefmachine met extreem compact ontwerp voor universele toepassingen.**
- **Klopboorfunctie voor het boren in metselwerk.**
- **Geïntegreerde led-werklamp met nalichtende functie voor optimale helderheid in het werkgebied.**
- **Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen.**

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder, 2x Li-ion-accu's, lader en metaBox.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

Verpakking	Metabox
Typisch gebruik	Medium
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Maximaal aantal slagen	26000 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in hout	32 mm
Fabrikantnummer	SB 18 L BL
Maximaal draaimoment zacht	25 Nm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Accuspanning	18 V
Snelspanhouder spanbereik	1,5 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Accutype	Lithium-ion
Onbelast toerental	0 - 550
Onbelast toerental	0 - 1850
Gewicht inclusief accu	1,4 kg
Maximaal draaimoment hard	60 Nm
Aantal inbegrepen accu's	2
Gewicht zonder accu	0,9 kg
Accucapaciteit	2 Ah
Maximale spiraalboor-Ø in beton	10 mm
Motortype	Borstelloos
Producttype	Klopboorschroefmachine

