

metabo**Accu-boorschroefmachine zonder accu, Type: BSLTBL****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070261 BSLTBL
GTIN	4007430302199
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****Accu-boorschroefmachine met en zonder Metabo Quick-systeem.**

Het **Quick-systeem bespaart veel tijd** bij het regelmatig wisselen tussen boren en schroeven. In een paar seconden wordt de boorhouder met boor vervangen door bithouders en bits, zonder gereedschap.

Kies uit een **complete uitrusting** met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de **machine zonder accessoires** in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen. Overigens vallen alle Metabo-accu's onder **een garantie van 3 jaar**, ongeacht het aantal oplaadcycli.

Extra details zoals de heldere **led-werklamp** en de praktische **riemhaak** bieden nog meer comfort tijdens het werken.

- **Borstelloze boorschroefmachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen.**
- **Unieke Metabo Brushless-motor voor hoge werksnelheid en maximale efficiëntie tijdens het boren en schroeven.**
- **Geïntegreerde werklamp voor het verlichten van de werkplek.**
- **Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen.**
- **LiHD-accupack voor ultieme prestaties, een zeer lange looptijd en levensduur.**

Voor de zwaarste toepassingen raden we borstelloze types aan. Deze kunt u onmiddellijk herkennen aan de 'BL' in de aanduiding. Ze hebben bovendien een thermische overbelastingsbeveiliging die de motor tegen oververhitting beschermt.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder, zonder accu en lader.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

Gewicht zonder accu	1,2 kg
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Typisch gebruik	Strong
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	0 - 600 min ⁻¹
Onbelast toerental	0 - 2100 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in hout	38 mm
Maximaal draaimoment hard	75 Nm
Gewicht inclusief accu	1,6 kg
Maximaal draaimoment zacht	34 Nm
Verpakking	Metabox
Motortype	Borstelloos
Fabrikantnummer	BS 18 LT BL
Energievoorziening	Netvoeding
Accutype	Lithium-ion
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V
USP2	Borstelloze motor, zonder accu, snelspanhouder-spanbereik 1,5-13

Accessoires

AccupackLi-Power Accucapaciteit 5,2 Ah	073870 5,2
AccupackLi-Power Accucapaciteit 2 Ah	073870 2
AccupackLi-Power Accucapaciteit 4 Ah	073870 4
Acculader Type ASC55	073890 ASC55