

**metabo****Accu-boorschroefmachine met LiHD-accu, Type: BSLTBL****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070259 BSLTBL
GTIN	4007430334732
Artikelklasse	03D

**Omschrijving****Uitvoering:****Accu-boorschroefmachine met en zonder Metabo Quick-systeem.**

Het **Quick-systeem bespaart veel tijd** bij het regelmatig wisselen tussen boren en schroeven. In een paar seconden wordt de boorhouder met boor vervangen door bithouders en bits, zonder gereedschap.

Kies uit een **complete uitrusting** met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de **machine zonder accessoires** in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen. Overigens krijgt u voor alle Metabo-accupacks **een garantie van 3 jaar**, ongeacht het aantal laadcycli.

Extra details zoals de heldere **led-werklamp** en de praktische **riemhaak** bieden nog meer comfort tijdens het werken.

- **Borstelloze boorschroefmachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen.**
- **Unieke Metabo Brushless-motor voor hoge werksnelheid en maximale efficiëntie tijdens het boren en schroeven.**
- **Geïntegreerde werklamp voor het verlichten van de werkplek.**
- **Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen.**
- **LiHD-accupack voor ultieme prestaties, een zeer lange looptijd en levensduur.**

Voor de zwaarste toepassingen raden we borstelloze types aan. Deze kunt u onmiddellijk herkennen aan de "BL" in de aanduiding. Ze hebben bovendien een thermische overbelastingsbeveiliging die de motor tegen oververhitting beschermt.

**Voordeel:**

**100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.**

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

**Levering:**

Inclusief snelspanboorhouder, 2x LiHD-accu, laders en metaBOX.

**Opmerking:**

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

## Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht zonder accu	1,2 kg
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Onbelast toerental	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Onbelast toerental	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Maximaal draaimoment zacht	34 Nm
Motortype	Borstelloos
Fabrikantnummer	BS 18 LT BL
Typisch gebruik	Strong
Gewicht inclusief accu	1,8 kg
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	18 V
Maximaal draaimoment hard	75 Nm
Verpakking	Metabox
Accucapaciteit	4 Ah
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximale spiraalboor-Ø in hout	38 mm
Producttype	Boorschroefmachine

USP1	18V
USP2	Borstelloze motor, met 2 accu's, snelspanhouder-spanbereik 1,5-13

---

## Accessoires

Acculader Type ASC55-8	073890 ASC55-8
AccupackLi-Power Accucapaciteit 2 Ah	073870 2
AccupackLi-Power Accucapaciteit 4 Ah	073870 4
AccupackLi-Power Accucapaciteit 5,2 Ah	073870 5,2
Acculader Type ASC55	073890 ASC55