



Veiligheidshelm EVO® 3, Kleur: YELLOW



Bestelgegevens

Bestelnummer	097863 YELLOW
GTIN	5038428126106
Artikelklasse	09W

Omschrijving

Uitvoering:

De industriële veiligheidshelm **EVO® 3** combineert uitstekende bescherming, dankzij de sterke binnenwand, met een verscheidenheid aan comfortvoordelen. De **lage nekriem** zorgt voor een bijzonder goede pasvorm. Het **6-punts riemsysteem** kan in diepte worden versteld en garandeert **een maximale nauwkeurigheid bij de pasvorm. Ventilatie aan de zijkant en achterzijde** voor een optimale luchtstroom in de behuizing, waardoor de temperatuur van de helm gemiddeld 2-3 graden lager wordt. Inclusief comfortabele, functionele **Chamlon™ katoenen zweetband**. Gemiddelde koepellengte. Met een groot bedrukbaar oppervlak voor logo's en markeringen.

- **6-punts band**
- **Met draaisluiting**
- **Geïntegreerd ventilatiesysteem**

Norm:

DIN EN 397

Helmeigenschap: Beschermingseigenschap tot -30 °C

Materiaal helmschaal: HDPE

Verstelbare breedte: Draaisluiting

Maat: 53 - 64 cm

Gewicht: 372 g

Technische beschrijving

Verstelbare breedte	Draaisluiting
Kleur	geel
Gewicht	372 g
Maat	53 - 64 cm
Helmeigenschap	Bescherming tegen vloeibare metaalspatten
Helmeigenschap	Beschermingseigenschap tot -30 °C
Materiaal helmschaal	HDPE
Norm	DIN EN 397
Producttype	Veiligheidshelm