

**TMSERROR, Type: GBH18V24C****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075515 GBH18V24C
GTIN	4053423235067
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

**18 V accu-boorhamer met SDS-plus gereedschapsopname** en borstelloze motor.

- **Overbelastingskoppeling beschermt gebruiker en machine.**
- **Rechts-/linksom draaiend.**
- **Extreem robuust: Electronic Motor Protection schakelt de motor uit bij overbelasting; ook na een valtest van 2 m op beton nog volledig functioneel.**

Accuboerhamer met geïntegreerde Bluetooth Connectivity-module.

- **KickBack Control en Vibration Control.**
- **Gebruikersinterface voor het selecteren van de gereedschapsmodus (Auto/Favoriet).**

**Levering:**

Inclusief 2 × 18V / 5,0 Ah Li-ion-accu, lader, diepteanslag, 1/1 L-BOXX-inzet voor apparaat en lader en L-BOXX.

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851– 073866.

**Technische beschrijving**

Accuspanning	18 V
Fabrikantnummer	GBH 18V-24 C

Maximale vibratie volgens EN	16 m/s <sup>2</sup>
Gereedschapsopname vorm	SDS-plus
Accucapaciteit	5 Ah
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	30 mm
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximaal aantal slagen	4350 min <sup>-1</sup>
Gewicht	2,9 kg
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Netvoeding
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximale spiraalboor-Ø in beton	24 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Slagenergie	2,4 J
Producttype	Boorhamer

---

## Accessoires

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V	073851 B18
--	------------