

## HEDI

### Kabelhaspel volledig kunststof voor F, B, PL, CZ, Type: 50R



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	081104 50R
GTIN	4003644024117
Artikelklasse	08B

#### Omschrijving

##### Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Compacte en hoogwaardige HEDI® volledig kunststoffen kabelhaspels met een trommeldiameter van 250 mm, ergonomie en veiligheidsvoorzieningen.

- **een helling van 7 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.**
- **Verwijderbare kabelbeugel en kabelgeleiding voor optimale kabelsturing.**
- **Eenvoudige wandmontage mogelijk.**

Voor kort gebruik buitenshuis.: Voor kort gebruik buitenshuis toegestaan.

##### Functie:

IP44: er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

#### Technische beschrijving

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Diagnosesysteem aanwezig	ja
Kabellengte	50 m
Energievoorziening	Netvoeding
Kabelopbouw	3G1,5
Aantal contactdozen	3
Materiaal behuizing	Kunststof
Kabelkleur	zwart
IP-klasse	IP 44
Materiaal kabel	Rubber
Kabelklasse	H05RR-F
Producttype	Kabelhaspel