

**APKT 1604 PDER, HBM025, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215764 UNI
GTIN	4067263982050
Artikelklasse	22A

**Omschrijving****Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.

Bladdikte: 5,76 mm

Hoekradius: 0,8 mm

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,8 mm
Type	UNI
ISO-code wisselplaat	APKT 1604 PDER
Soort	HBM025
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	5,76 mm
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Aluminium > 10% Si	onder voorwaarden geschikt	220 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	270 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	205 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	125 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	150 m/min	M
GG(G)	onder voorwaarden geschikt	150 m/min	K
Uni	geschikt		
droog	geschikt		