

**APKT 1003 PDER, HBM025, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215886 UNI
GTIN	4067263982067
Artikelklasse	22A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frezen nr. 215800, 215803, 215850, 215853 en 215870.

Voor  $a_e = 0,3 \times D / a_{p,max} = 4,8$  mm.

Bladdikte: 3,5 mm

Hoekradius: 0,5 mm

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,5 mm
Type	UNI
ISO-code wisselplaat	APKT 1003 PDER
Soort	HBM025
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	3,5 mm

Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium > 10% Si	onder voorwaarden geschikt	220 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	330 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	255 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	205 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	175 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	70 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	155 m/min	M
GG(G)	geschikt	150 m/min	K
Uni	geschikt		
droog	geschikt		