



## Momentschroevendraaier zonder schaal, opname voor verwisselbare stelen, maximaal draaimoment: 1600cNm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	659958 1600
GTIN	7610733291755
Artikelklasse	63D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Krachthandvat** met huidvriendelijke mantel van elastomeer zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met **natte of met olie besmeurde handen**. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).

Het gewenste draaimoment kan met behulp van een draaimomenttester (nr. 654300– 654460) en een sleutel voor binnenzeskantbouten SW5 (niet meegeleverd) traploos worden versteld.

Voor **opname van 8 mm verwisselbare stelen** (nr. 659870– 659884). Met pistoolgreep voor het overbrengen van hoge draaimomenten.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

### Technische beschrijving

Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Meettechniek	Mechanisch
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Feedback	ontkoppeld
Totale lengte L	126 mm
Geschikte verwisselbare stelen	8 mm
Aansluitingsvorm	verwisselbare steel
Gegevens rapporteerbaar	nee
Ingesteld draaimoment	1000 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
maximaal draaimoment	1600 cNm
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Testrapport	Testrapport van de producent
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Draaimomentbereik	3,2 - 16 Nm
Draaimomentbereik	320 - 1600 cNm
Meetmethode	Draaimoment
Kalibratie	O6
Kalibratie	O7
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Ingesteld draaimoment	10 Nm
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Vast ingesteld draaimoment	nee
Producttype	momentschroevendraaier

## Dienstverlening

020170 0,04-20

Kalibratie en instelling Momentschroevendraaier zonder  
schaal maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

---