

Garant**Dopsleutelset met tweecomponenten-Haptoprene-handvat, Aantal sleutels: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	622156 8
GTIN	4067263046615
Artikelklasse	61C

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomisch gevormd **krachthandvat** met anti-slip **haptopreen**-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Staal** van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak. **Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.**

Inhoud:

resp. 1 dopsleutel nr. 622152: Gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Technische beschrijving

Aantal sleutels	8
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Vormgreep	ergonomisch, recht
Materiaal handvat	2-componenten Haptopreen
Materiaal kling	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak steel	vernikkeld en verchroomd
Steel en handvat losneembaar	nee

met verlengsteel/-stelen	nee
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat Sleutelwijdte 5 mm	622152 5
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat Sleutelwijdte 5,5 mm	622152 5,5
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat Sleutelwijdte 6 mm	622152 6
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat Sleutelwijdte 7 mm	622152 7
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat Sleutelwijdte 8 mm	622152 8
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat Sleutelwijdte 9 mm	622152 9
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat Sleutelwijdte 10 mm	622152 10
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat Sleutelwijdte 13 mm	622152 13