


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7520, Type: ST1400**

Bestelgegevens

Bestelnummer	214928 ST1400
GTIN	4045197674722
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Versterkte plaatdikte maakt een duidelijk gevormde uitsparingsgeometrie voor positief snijgedrag mogelijk en beperkt de breukgevoeligheid tot een minimum.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding f_z per tand: 0,17 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,17 mm
Type	ST1400
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT 083604 PDER
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		