

HEDI

Kabelhaspel, plaatstaal, voor F, B, PL en CZ, Type: 40N



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 081107 40N |
| GTIN | 4003644013487 |
| Artikelklasse | 08B |

Omschrijving

Uitvoering:

Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Met contactdozen voor de **landen F, B, PL en CZ**. Met zelfsluitende deksels. Voor **voortdurend** gebruik buitenshuis. Voldoet aan DGUV I 203-005 (voorheen BGI 600).

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

IP-klasse: IP 44

slagvast en spatwaterdicht: Categorie 1 (K1) volgens BGI

Nominaal vermogen afgerold: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H07RN-F

Kabelopbouw: 3G1,5

Materiaal kabel: Neopreen

Kabellengte: 40 m

Aantal contactdozen: 3

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Netspanning | 250 V |
| Nominaal vermogen afgerold | 3500 (16 A) W |
| Kabellengte | 40 m |
| Kabelklasse | H07RN-F |
| Kabelopbouw | 3G1,5 |
| Materiaal kabel | Neopreen |
| IP-klasse | IP 44 |
| slagvast en spatwaterdicht | Categorie 1 (K1) volgens BGI |
| Materiaal behuizing | Plaatstaal |
| Aantal contactdozen | 3 |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Diagnosesysteem aanwezig | ja |
| Producttype | Kabelhaspel |