



Hoekfrees 90° MEC17, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227515 32/3
GTIN	4960664672950
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Lange snijkanten maken zeer grote snijdieptes mogelijk. Gering aantal snijkanten.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	32 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	15,7 mm
geschikte wisselplaat	BDMT 170408
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Wisselplaatschroef	229709 (T15; 3,5 Nm)
Opnamedraad M	M16
Aantal snijkanten Z	3
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	62 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	57 mm
Rampinghoek α_{\max}	0,61 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	23,6 mm
Ø D_3	25 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229709
-------------	--------