

**KERN****Platformweegschaal, type DS met hoge resolutie, Maximaal weegbereik:  
16kg**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	479611 16
GTIN	4045761357044
Artikelklasse	47D

## Omschrijving

### Uitvoering:

- **Robuuste platformweegschaal, te gebruiken als pakket-, industrie- en telweegschaal.**
- **Afleesunit met cijferhoogte 21 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van flexibele kabel.**
- **Robuust platform met beschermhoes voor de afleesunit.**
- **Gemakkelijke, zelfverklarende (ja/nee) dialoog op het display.**
- **Werkt op netstroom en accu (accu op aanvraag).**
- **Weegeenheden (bijv. schroefgewicht) vrij te programmeren.**
- **Met automatische referentie-optimalisering voor nauwkeurig tellen.**
- **Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd justeergewicht op aanvraag).**
- **Aantallen: referentie-aantallen instelbaar op 1, 5, 10, 20 stuks.**
- **Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.**
- **Numerieke tarravaortrek voor bekend verpakkingsgewicht. Nuttig bij controle van vulhoeveelheden.**
- **Percentagebepaling: weergave van de afwijking van het referentiegewicht in % i.p.v. gram.**
- **KERN Universal Port (KUP): maakt de aansluiting mogelijk van externe KUP-aansluitadapters (niet meegeleverd), zoals RS-232, USB voor het uitwisselen van gegevens en besturingscommando's, zonder installatie-inspanning.**

### Levering:

Inclusief netadapter 230 V / 50 Hz, beschermhoes.

**Accessoires:**

Interne en externe accu, testgewicht, wandhouder, printer, statief en aansluitadapter zoals RS-232, USB op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Insteltijd	3 s
Reproduceerbaarheid	0,1 g
Fabrikantnummer	DS
Maximaal weegbereik	0 - 16 kg
Energievoorziening	Netvoeding
Aflezings	0,1 g
Nettogewicht	7,5 kg
Afmetingen weegplateau	308×318 mm
Stuksgewicht minimaal	1 g
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Cijferhoogte afleesunit	18 mm
Producttype	Platformweegschaal

**Dienstverlening**

KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50 kg	027700 50
--	-----------