

KERN**Precisieweegschaal, type 572, Maximaal weegbereik: 24100g**

Bestelgegevens

Bestelnummer	479521 24100
GTIN	4045761356931
Artikelklasse	47D

Omschrijving

Uitvoering:

- **Robuuste metalen behuizing.**
- **Gemakkelijke, zelfverklarende dialoog.**
- **Omschakelbaar van netstroom op accuvoeding.**
- **Weegeenheden (bijv. schroefgewicht) zijn vrij te programmeren.**
- **Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd extern justiegewicht op aanvraag).**
- **Aantallen: referentie-aantallen instelbaar op 1, 5, 10, 20 stuks. Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.**
- **Recept: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).**
- **KERN Universal Port (KUP): maakt de aansluiting mogelijk van externe KUP-interface-adapters, zoals RS-232 of USB voor het uitwisselen van gegevens en besturingscommando's, zonder installatie-inspanning.**

Levering:

Inclusief netadapter 230 V / 50 Hz, beschermhoes.

Accessoires:

Externe accu, datakabel, printer, interface-adapter zoals RS-232, USB op aanvraag.

Technische beschrijving

Diepte	310 mm
Stuksgewicht minimaal	1 g
Lineariteit	±0,3 g
Nettogewicht	2,7 kg
Breedte	180 mm
Maximaal weegbereik	0 - 24100 g
Hoogte	85 mm
Aflezing	0,1 g
Energievoorziening	Netvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Afmetingen weegplateau	160×200 mm
Insteltijd	3 s
Fabrikantnummer	572
Reproduceerbaarheid	0,1 g
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Precisieweegschaal