

**KERN****Precisieweegschaal, type 572, Maximaal weegbereik: 4200g**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	479521 4200
GTIN	4045761356887
Artikelklasse	47D

## Omschrijving

### Uitvoering:

- **Robuuste metalen behuizing.**
- **Gemakkelijke, zelfverklarende dialoog.**
- **Omschakelbaar van netstroom op accuvoeding.**
- **Weegeenheden (bijv. schroefgewicht) zijn vrij te programmeren.**
- **Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd extern justiegewicht op aanvraag).**
- **Aantallen: referentie-aantallen instelbaar op 1, 5, 10, 20 stuks. Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.**
- **Recept: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).**
- **KERN Universal Port (KUP): maakt de aansluiting mogelijk van externe KUP-interface-adapters, zoals RS-232 of USB voor het uitwisselen van gegevens en besturingscommando's, zonder installatie-inspanning.**

### Levering:

Inclusief netadapter 230 V / 50 Hz, beschermhoes.

### Accessoires:

Externe accu, datakabel, printer, interface-adapter zoals RS-232, USB op aanvraag.

## Technische beschrijving

Maximaal weegbereik	0 - 4200 g
Lineariteit	±0,05 g
Stuksgewicht minimaal	0,1 g
Breedte	180 mm
Reproduceerbaarheid	0,02 g
Diepte	310 mm
Insteltijd	3 s
Nettogewicht	2,3 kg
Aflezing	0,01 g
Afmetingen weegplateau	Ø 150 mm
Hoogte	85 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Fabrikantnummer	572
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Precisieweegschaal