

Garant**Reinigingsschijf (A), Schijf-Ø: 125mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 566758 125 |
| GTIN | 4067263046882 |
| Artikelklasse | 51E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Geperst vezelvlies met harsgebonden slijpkorrel maakt afschuren en finishen in één stap mogelijk.

Extreem **resistente**, **dicht verweven**, **fijne vliesstructuur** met grote **flexibiliteit** en schuurprestaties.

Toepassing:

Voor het reinigen en afbramen **met een fijne oppervlakteafwerking**.

Met glasweefselshotel voor direct opspannen op haakse slijpers.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Hardheidsgraad | zacht |
| Boring-Ø | 22,23 mm |
| Schijf-Ø | 125 mm |
| Fijnheidsgraad | middel |
| Aanbevolen toerental | 5000 - 7000 min ⁻¹ |
| Maximaal toerental | 11000 min ⁻¹ |
| Slijpmiddelaanduiding | A |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Vormbeschrijving | vlak |
| Maximale omtreksnelheid | 60 m/s |
| Producttype | Grof reinigingsvlies |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | geschikt | | |
| Lakken | geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |
| nat maximaal | onder voorwaarden geschikt | | |
| droog | geschikt | | |