

KERN**Precisieweegschaal, type PCB, Maximaal weegbereik: 3600g****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479511 3600
GTIN	4045761243194
Artikelklasse	47D

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Omschakelbaar van netstroom op batterijen. Auto-Off na 3 minuten.**
- **Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd extern justergewicht op aanvraag).**
- **Aantallen: referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks. Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.**
- **Recept: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).**

KERN Universal Port (KUP): maakt de aansluiting mogelijk van externe KUP-interface-adapters, zoals RS-232 of USB voor het uitwisselen van gegevens en besturingscommando's, zonder installatie-inspanning.

Levering:

Inclusief netadapter 230 V/50 Hz, beschermhoes.

Accessoires:

Batterij nr. 081561 maat 6LR61; interne accu op aanvraag. Datakabel, printer, interface-adapter, zoals RS 232 of USB op aanvraag.

Technische beschrijving

Nettogewicht	1,4 kg
Stuksgewicht minimaal	0,2 g

Maximaal weegbereik	3600 g
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 6LR61
Insteltijd	3 s
Breedte	163 mm
Diepte	245 mm
Reproduceerbaarheid	0,01 g
Aflezing	0,01 g
Lineariteit	±0,05 g
Afmetingen weegplateau	130×130 mm
Hoogte	79 mm
Kalibratie	K2
Producttype	Precisieweegschaal

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50	027710 50
KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50 kg	027700 50