

Garant**Reinigingsschijf (A), Schijf-Ø: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566757 115
GTIN	4067263046875
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Geperst vezelvlies met harsgebonden slijpkorrel maakt afschuren en finishen in één stap mogelijk.

Extreem **resistente**, **dicht verweven**, **fijne vliesstructuur** met grote **flexibiliteit** en schuurprestaties.

Toepassing:

Voor het reinigen en afbramen **met een fijne oppervlakteafwerking**.

Met glasweefselshotel voor direct opspannen op haakse slijpers.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	11000 min ⁻¹
Boring-Ø	22,23 mm
Aanbevolen toerental	5000 - 7000 min ⁻¹
Schijf-Ø	115 mm
Hardheidsgraad	zacht
Fijnheidsgraad	middel

Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Vormbeschrijving	vlak
Maximale omtreksnelheid	60 m/s
Producttype	Grof reinigingsvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	geschikt		