

**Garant**

**GARANT Softcut® HSI smalle steek, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:  
50/6mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	214908 50/6
GTIN	4045197674661
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Slijtvast, warmtebehandeld staal met corrosiewerende coating. Nauwkeurige wisselplatenbedding door afgestemd aanhaalmoment. Wijde en smalle tandsteek voor individuele freesstrategie.

**Toepassing:**

Met name voor machines met gering aandrijfvermogen en voor de bewerking in grotere dieptes bij geringe invoerdiameters.

**Opmerking:**

Om alle **4 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting (linksom) worden gedraaid**.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

**Voor exacte 90°-hoeken  $a_p = 6$  mm kiezen.**

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	40 mm
-----------------------------------	-------

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	6 mm
Wisselplaatschroevenset	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Opnameboring-Ø	22 mm
geschikte wisselplaat	SO.. 0836..
Aantal snijkanten Z	6
Serie	Softcut®
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219863
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP