



## Gesleufde reduceerhuls met koeling, Ø 12 mm, Span-Ø D1: 4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302145 4
GTIN	4060576155272
Artikelklasse	33T

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Schunk GZB-S reduceerhuls.

Met koelkanaalsleuven.

#### Toepassing:

- Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
- Optimale flexibiliteit dankzij spandiameter-reductie.
- Het hoogste draaimoment garandeert meer verspaningsvolume ten opzichte van een directe spanning.
- Rondloopnauwkeurigheid  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systeemnauwkeurigheid bij  $3 \times D$ ).
- Rondloopnauwkeurigheid  $\pm 2 \mu\text{m}$  (voor reduceerhuls).
- Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

#### T.b.v.:

Hydrodehn-spanhouder met span-Ø 20 mm.

### Technische beschrijving

Totale lengte L	52,5 mm
Ø D	12 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Productnaamattribuut	Ø 12 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem	5 $\mu\text{m}$

Producttype

Reduceerhuls