



Gesleufde reduceerhuls met koeling, Ø 12 mm, Span-Ø D1: 8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302145 8
GTIN	4060576155241
Artikelklasse	33T

Omschrijving

Uitvoering:

Schunk GZB-S reduceerhuls.

Met koelkanaalsleuven.

Toepassing:

- Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
- Optimale flexibiliteit dankzij spandiameter-reductie.
- Het hoogste draaimoment garandeert meer verspaningsvolume ten opzichte van een directe spanning.
- Rondloopnauwkeurigheid $\pm 5 \mu\text{m}$ (systeemnauwkeurigheid bij $3 \times D$).
- Rondloopnauwkeurigheid $\pm 2 \mu\text{m}$ (voor reduceerhuls).
- Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

T.b.v.:

Hydrodehn-spanhouder met span-Ø 20 mm.

Technische beschrijving

Totale lengte L	52,5 mm
Ø D	12 mm
Span-Ø D ₁	8 mm
Productnaamattribuut	Ø 12 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem	5 μm

Producttype

Reduceerhuls