

**Gesleufde reduceerhuls met koeling, Ø 32 mm, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302177 8
GTIN	4060576155081
Artikelklasse	33T

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**Met koelkanaalsleuven.**

**Toepassing:**

- **Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.**
- **Optimale flexibiliteit dankzij spandiameter-reductie.**
- **Het hoogste draaimoment garandeert meer verspaningsvolume ten opzichte van een directe spanning.**
- **Rondloopnauwkeurigheid  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systeemnauwkeurigheid bij  $3 \times D$ ).**
- **Rondloopnauwkeurigheid  $\pm 2 \mu\text{m}$  (voor reduceerhuls).**
- **Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.**

**T.b.v.:**

Hydrodehn-spanhouder **met span-Ø 32 mm.**

**Technische beschrijving**

Ø D	32 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Totale lengte L	62,5 mm
Productnaamattribuut	Ø 32 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem	5 $\mu\text{m}$
Producttype	Reduceerhuls

