

**Gesleufde reduceerhuls afgedicht, Ø 32 mm, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302187 10
GTIN	4060576159720
Artikelklasse	33T

Omschrijving**Uitvoering:****Afgedicht (rubberen stop).****Toepassing:**

- Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
- Zeer flexibel dankzij spandiameter-reductie.
- Hoog draaimoment garandeert meer verspaningsvolume dan bij een directe spanning.
- Rondloopnauwkeurigheid $\pm 5 \mu\text{m}$ (systeemnauwkeurigheid bij $3 \times D$).
- Rondloopnauwkeurigheid $\pm 2 \mu\text{m}$ (voor reduceerhuls).
- Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

Accessoires:

Cilindrische reinigers nr. 343720.

Technische beschrijving

Buiten-Ø	32 mm
Productnaamattribuut	Ø 32 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem	5 μm
Producttype	Reduceerhuls