



## Gesleufde reduceerhuls met koeling, Ø 32 mm, Span-Ø D1: 25mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302177 25
GTIN	4060576155012
Artikelklasse	33T

### Omschrijving

**Uitvoering:**  
**Met koelkanaalsleuven.**

**Toepassing:**

- Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
- Optimale flexibiliteit dankzij spandiameter-reductie.
- Het hoogste draaimoment garandeert meer verspaningsvolume ten opzichte van een directe spanning.
- Rondloopnauwkeurigheid  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systeemnauwkeurigheid bij  $3 \times D$ ).
- Rondloopnauwkeurigheid  $\pm 2 \mu\text{m}$  (voor reduceerhuls).
- Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

**T.b.v.:**

Hydrodehn-spanhouder met span-Ø 32 mm.

### Technische beschrijving

Span-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Totale lengte L	62,5 mm
Ø D	32 mm
Productnaamattribuut	Ø 32 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem	5 $\mu\text{m}$
Producttype	Reduceerhuls

