

**Digitale meetklok aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434262 12,5
GTIN	7630041162578
Artikelklasse	45A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Digitale meetklok met grote LCD-weergave. De met 270° draaibare wijzerplaat maakt een optimale uitlijning van de meetwaardeweergave mogelijk voor een groot aantal toepassingen.

**Functie:**

Nulstand/Preset, uitvoer van de meetwaarden, omschakelbare telrichting. Toetsenpaneel kan worden geblokkeerd, stand-bymodus.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

**Accessoires:**

Reserve- en speciale tasters nr. 424900; 434910; 434915. Signaalkabel nr. 498928.

**Technische beschrijving**

Aflezing omschakelbaar	0,0005 inch
Energievoorziening	Batterijvoeding
Behuizing-Ø	59,8 mm
Kalibratie	C1

Aantal inbegrepen batterijen	1
Serie	DIALTRONIC
Meetbereik	0 - 12,5 mm
Batterijtype	Knoopcel
Meetkracht	0,65 – 0,90 N
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
dikte van de behuizing	33 mm
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,01 mm
Norm	DIN 878
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Preset-functie	ja
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Meetklok

## Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------