

**Digitale meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434263 12,5
GTIN	7630041152463
Artikelklasse	45A

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale meetklok met grote LCD-weergave. De met 270° draaibare wijzerplaat maakt een optimale uitlijning van de meetwaardeweergave mogelijk voor een groot aantal toepassingen.

Functie:

Nulstand/Preset, uitvoer van de meetwaarden, omschakelbare telrichting. Toetsenpaneel kan worden geblokkeerd, stand-bymodus.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Reserve- en speciale tasters nr. 424900; 434910; 434915. Signaalkabel nr. 498928.

Technische beschrijving

dikte van de behuizing	33 mm
Kalibratie	C1
Aflezing omschakelbaar	0,00005 inch
Aflezing omschakelbaar	0,001 mm

Behuizing-Ø	59,8 mm
Meetbereik	0 - 12,5 mm
Serie	DIALTRONIC
Meetkracht	0,65 – 0,90 N
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Batterijtype	Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,004 mm
Norm	DIN 878
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Preset-functie	ja
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------