

**Digitale meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 434290 12,5 |
| GTIN | 7630041152487 |
| Artikelklasse | 45A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale meetklok met gecombineerde schaal- en cijferweergave (cijferhoogte 10 mm) en mechanische tolerantie markeringen. Weergave-/toetsenpaneel tot 270° draaibaar.

Functie:

Nulstand/Preset, uitvoer van de meetwaarden, omschakelbare telrichting. Toetsenpaneel kan worden geblokkeerd, stand-by-modus. Vastlegging van de onderste en bovenste toleranties, dynamische Min / Max / Max-Min, selectie Ref 1 of Ref 2 (Preset en opgeslagen tolerantie), vermenigvuldigingsfactor, toetsenblokkering, gegevensexport, keuze van de resolutie (0,01 of 0,001 mm). IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498928, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910.

Technische beschrijving

| | |
|-------------|---------|
| Behuizing-Ø | 59,8 mm |
|-------------|---------|

| | |
|---|--------------------|
| Serie | DIALTRONIC |
| IP-klasse | IP 54 |
| Aflezingsomschakelbaar | 0,00005 inch |
| Meetkracht | 0,65 – 0,90 N |
| Meetbereik | 0 - 12,5 mm |
| Kalibratie | C1 |
| Batterijtype | Knoopcel |
| dikte van de behuizing | 33 mm |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 CR2032 |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 |
| Aflezingsomschakelbaar | 0,001 mm |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Opspannschacht-Ø h6 | 8 mm |
| Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,003 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Aflezingsomschakelbaar | mm / inch |
| Cijferhoogte | 10 mm |
| Aansluiting | RS232C-aansluiting |
| Aansluiting | USB-interface |
| Preset-functie | ja |
| Meettechniek | Digitaal |
| Producttype | Meetklok |

Dienstverlening

| | |
|---|-------------|
| Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm | 023000 12,5 |
| DAkkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm | 023010 12,5 |

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032

081560 CR2032